


橋 本 勉
木 戸 龍





以上の結果より、この化合物が甘味料として使用
測定を行なう。この測定は、
して、2.97%の濃度で用いた積長計は内部
にG-2のガラスフルケールを用いた。




影響を最小にして使田した。ロール鋪り計料をトブ垂合。

所A B—275 赤外分半架を使田して測定した。








Mn. と浸透圧の測定値

Wt. % 1 2 3 4 - polymerization units of



60°C to 0.5°C


Wt. %

0.2, 1 unit

Peak Count

Polymerization

Sample M



60°C 2.64 1.95 1.20



[REDACTED]

文 献

1) J. T. Maynard and W. E. Mochel : *J. Polymer Sci.*